

**HOLEX****Imán de botón con placa protectora, AlNiCo, Ø: 19mm****Datos de pedido**

Número de pedido	085946 19
GTIN	4045197372895
Clase de artículo	02A

**Descripción****Ejecución:**

- Imán redondo con superficie de adhesión dividida y taladro.
- Material de imán resistente a temperaturas hasta máx. 550 °C.

**Aplicación:**

- Instalación en aparatos de medición con aguja.
- Fijación de objetos metálicos pequeños.

**Descripción técnica**

Fuerza de sujeción nominal	19 N
Ø	19 mm
Altura	12,7 mm
Ø perforación de fijación	4,8 mm
resistencia máxima a altas temperaturas	550 °C
Material núcleo del imán	AlNiCo
Tipo de producto	Imán de botón

