

# Soporte magnético, AlNiCo, Tipo: 925



# Datos de pedido

Número de pedido	085956 925
GTIN	2050000965470
Clase de artículo	08Q

## Descripción

#### Ejecución:

**Fuerza magnética regulable sin escalonamiento.** El soporte tiene **6 superficies magnéticas:** 3 planas y 3 en forma de V que están ajustadas a un ángulo de 120°.

### **Aplicación:**

Para el apoyo rígido y con fuerte adhesión de componentes planos y redondos (Ø del tubo hasta 76 mm) en distintas posiciones angulares.

## **Descripción técnica**

Longitud	108 mm
Anchura	108 mm
Тіро	925
Fuerza de sujeción nominal máxima	1000 N
Altura	140 mm
Peso	5,7 kg
Material núcleo del imán	AlNiCo
Tipo de producto	Soporte magnético