

**Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614805 6
GTIN	4062406648398
Clase de artículo	62A

Descripción**Ejecución:**

Con carracas estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados, reversible para apriete a la derecha y a la izquierda. En cada lado se encuentran 2 anchos de llave diferentes.

Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

Descripción técnica

Altura del anillo h_2	6,9 mm
Anchura de boca b	15,4 mm
Ancho de llave	6 mm
Ø anillo D	17,4 mm
Longitud llave L	125 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Altura de boca h_1	4,1 mm
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave

