

**Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 9mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614805 9
GTIN	4062406649524
Clase de artículo	62A

**Descripción****Ejecución:**

Con carracas estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados, reversible para apriete a la derecha y a la izquierda. En cada lado se encuentran 2 anchos de llave diferentes.

Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

**Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

**Descripción técnica**

Medidas anchos de llave	métrico
Ø anillo D	20,9 mm
Altura del anillo h <sub>2</sub>	7,6 mm
Altura de boca h <sub>1</sub>	5 mm
Ancho de llave	9 mm
Anchura de boca b	21,9 mm
Longitud llave L	153 mm
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave

