

**Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 14mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 614805 14 |
| GTIN | 4062406649579 |
| Clase de artículo | 62A |

Descripción**Ejecución:**

Con carracas estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados, reversible para apriete a la derecha y a la izquierda. En cada lado se encuentran 2 anchos de llave diferentes.

Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Medidas anchos de llave | métrico |
| Altura de boca h_1 | 6,4 mm |
| Altura del anillo h_2 | 9,3 mm |
| Ancho de llave | 14 mm |
| Anchura de boca b | 30,4 mm |
| Ø anillo D | 28,4 mm |
| Longitud llave L | 192 mm |
| Número de dientes | 72 |
| Ángulo de ajuste | 5 grados |
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Superficie | mate cromado |
| Tipo de producto | Llave |

