

**Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614805 15
GTIN	4062406649586
Clase de artículo	62A

Descripción**Ejecución:**

Con carracas estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados, reversible para apriete a la derecha y a la izquierda. En cada lado se encuentran 2 anchos de llave diferentes.

Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

Descripción técnica

Altura de boca h_1	6,9 mm
Anchura de boca b	34,4 mm
Longitud llave L	207 mm
Ø anillo D	31,4 mm
Altura del anillo h_2	10,5 mm
Ancho de llave	15 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave

