

**Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 18mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614805 18
GTIN	4062406649616
Clase de artículo	62A

**Descripción****Ejecución:**

Con carracas estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados, reversible para apriete a la derecha y a la izquierda. En cada lado se encuentran 2 anchos de llave diferentes.

Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

**Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

**Descripción técnica**

Medidas anchos de llave	métrico
Longitud llave L	223 mm
Ø anillo D	33,4 mm
Altura del anillo h <sub>2</sub>	10,8 mm
Anchura de boca b	38,4 mm
Altura de boca h <sub>1</sub>	7,4 mm
Ancho de llave	18 mm
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave

