

**Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 17mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614805 17
GTIN	4062406649609
Clase de artículo	62A

Descripción**Ejecución:**

Con carracas estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados, reversible para apriete a la derecha y a la izquierda. En cada lado se encuentran 2 anchos de llave diferentes.

Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

Descripción técnica

Ancho de llave	17 mm
Altura del anillo h ₂	10,8 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Altura de boca h ₁	7,4 mm
Ø anillo D	33,4 mm
Anchura de boca b	38,4 mm
Longitud llave L	223 mm
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave

