

**Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 30mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614805 30
GTIN	4062406649678
Clase de artículo	62A

**Descripción****Ejecución:**

Con carracas estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados, reversible para apriete a la derecha y a la izquierda. En cada lado se encuentran 2 anchos de llave diferentes.

Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

**Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

**Descripción técnica**

Anchura de boca b	62,4 mm
Ø anillo D	59,7 mm
Altura de boca h <sub>1</sub>	11,4 mm
Altura del anillo h <sub>2</sub>	16,6 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Ancho de llave	30 mm
Longitud llave L	403 mm
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave

