



## Llave de boca/llave estrella de carraca reversible, acodada 15°, Ancho de llave: 14mm



### Datos de pedido

Número de pedido	614828 14
GTIN	4062406649784
Clase de artículo	62A

### Descripción

#### Ejecución:

Con carracas estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados, reversible para apriete a la derecha y a la izquierda. En cada lado se encuentran 2 anchos de llave diferentes.

Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

#### Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

### Descripción técnica

Longitud llave L	192 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Ancho de llave	14 mm
Altura de boca $h_1$	6,4 mm
Anchura de boca b	30,4 mm
Altura del anillo $h_2$	9,3 mm
Ø anillo D	28,4 mm
Posición anillo	15 grados
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie	mate cromado
Carraca reversible	sí
Tipo de producto	Llave