

**HOLEX****Llave de boca/llave estrella de carraca reversible, acodada 15°, Ancho de llave: 13mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614828 13
GTIN	4062406649777
Clase de artículo	62A

**Descripción****Ejecución:**

Con carracas estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados, reversible para apriete a la derecha y a la izquierda. En cada lado se encuentran 2 anchos de llave diferentes.

Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

**Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

**Descripción técnica**

Ancho de llave	13 mm
Altura de boca $h_1$	6 mm
Altura del anillo $h_2$	9,2 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Ø anillo D	26,4 mm
Longitud llave L	179 mm
Anchura de boca b	27,9 mm
Posición anillo	15 grados
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie	mate cromado
Carraca reversible	sí
Tipo de producto	Llave