



## Llave de boca/llave estrella de carraca reversible, acodada 15°, Ancho de llave: 11 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	614828 11
GTIN	4062406649753
Clase de artículo	62A

### Descripción

#### Ejecución:

Con carracas estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados, reversible para apriete a la derecha y a la izquierda. En cada lado se encuentran 2 anchos de llave diferentes.

Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

#### Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

### Descripción técnica

Ø anillo D	22,9 mm
Altura de boca h <sub>1</sub>	5,4 mm
Longitud llave L	166 mm
Anchura de boca b	23,9 mm
Ancho de llave	11 mm
Altura del anillo h <sub>2</sub>	8,2 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Posición anillo	15 grados
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie	mate cromado
Carraca reversible	sí
Tipo de producto	Llave