



## Juego de llave de boca/llave estrella de carraca en bolsa reversible, acodada 15°, Cantidad de llaves: 10



### Datos de pedido

Número de pedido	614838 10
GTIN	4062406649852
Clase de artículo	62A

### Descripción

#### Ejecución:

Con carracas estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados, reversible para apriete a la derecha y a la izquierda. En cada lado se encuentran 2 anchos de llave diferentes.

Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

En una cartera enrollable de tela.

#### Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

#### Suministro:

1 llave de cada tam. del n.º 614828 en los tamaños 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

### Descripción técnica

Cantidad de llaves	10
Posición anillo	15 grados
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
Medidas anchos de llave	métrico

Carraca reversible	sí
Tipo de producto	Llave

## Accesorios

Llave de boca/llave estrella de carracareversible, acodada 15° Ancho de llave 8 mm	614828 8
Llave de boca/llave estrella de carracareversible, acodada 15° Ancho de llave 9 mm	614828 9
Llave de boca/llave estrella de carracareversible, acodada 15° Ancho de llave 10 mm	614828 10
Llave de boca/llave estrella de carracareversible, acodada 15° Ancho de llave 11 mm	614828 11
Llave de boca/llave estrella de carracareversible, acodada 15° Ancho de llave 13 mm	614828 13
Llave de boca/llave estrella de carracareversible, acodada 15° Ancho de llave 14 mm	614828 14
Llave de boca/llave estrella de carracareversible, acodada 15° Ancho de llave 16 mm	614828 16
Llave de boca/llave estrella de carracareversible, acodada 15° Ancho de llave 17 mm	614828 17
Llave de boca/llave estrella de carracareversible, acodada 15° Ancho de llave 18 mm	614828 18
Llave de boca/llave estrella de carracareversible, acodada 15° Ancho de llave 19 mm	614828 19