



Juego de llave de boca/llave estrella de carraca en bolsa reversible, acodada 15°, Cantidad de llaves: 5



Datos de pedido

Número de pedido	614838 5
GTIN	4062406649845
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Con carracas estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados, reversible para apriete a la derecha y a la izquierda. En cada lado se encuentran 2 anchos de llave diferentes.

Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

En una cartera enrollable de tela.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

Suministro:

1 llave de cada tam. del n.º 614828 en los tamaños 8; 10; 13; 16; 17.

Descripción técnica

Cantidad de llaves	5
Posición anillo	15 grados
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie	mate cromado
Medidas anchos de llave	métrico
Carraca reversible	sí
Tipo de producto	Llave

Accesorios

Llave de boca/llave estrella de carracareversible, acodada 15° Ancho de llave 8 mm	614828 8
Llave de boca/llave estrella de carracareversible, acodada 15° Ancho de llave 10 mm	614828 10
Llave de boca/llave estrella de carracareversible, acodada 15° Ancho de llave 13 mm	614828 13
Llave de boca/llave estrella de carracareversible, acodada 15° Ancho de llave 16 mm	614828 16
Llave de boca/llave estrella de carracareversible, acodada 15° Ancho de llave 17 mm	614828 17