



Llave de boca/llave estrella de carraca reversible, acodada 15°, Ancho de llave: 17mm



Datos de pedido

Número de pedido	614828 17
GTIN	4062406649814
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Con carracas estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados, reversible para apriete a la derecha y a la izquierda. En cada lado se encuentran 2 anchos de llave diferentes.

Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

Descripción técnica

Ø anillo D	33,4 mm
Anchura de boca b	38,4 mm
Ancho de llave	17 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Altura del anillo h ₂	10,8 mm
Longitud llave L	223 mm
Altura de boca h ₁	7,4 mm
Posición anillo	15 grados
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie	mate cromado
Carraca reversible	sí
Tipo de producto	Llave