

**Imanes de barra Juego de 2 piezas, AlNiCo, Ø×Longitud: 10X30mm****Datos de pedido**

Número de pedido	085936 10X30
GTIN	4045197372703
Clase de artículo	02A

**Descripción****Ejecución:**

- Forma cilíndrica, muesca en los polos idénticos.
- Material de imán resistente a temperaturas hasta máx. 550 °C (barniz 100 °C).
- Las barras de pueden prolongar alineándolas.

**Descripción técnica**

Longitud	30 mm
resistencia máxima a altas temperaturas	550 °C
Ø	10 mm
Material núcleo del imán	AlNiCo
Tipo de producto	Imán de barra