

HOLEX**Imán de botón con placa protectora, AlNiCo, Ø: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	085946 25
GTIN	4045197372918
Clase de artículo	02A

Descripción**Ejecución:**

- Imán redondo con superficie de adhesión dividida y taladro.
- Material de imán resistente a temperaturas hasta máx. 550 °C.

Aplicación:

- Instalación en aparatos de medición con aguja.
- Fijación de objetos metálicos pequeños.

Descripción técnica

Ø perforación de fijación	4,8 mm
resistencia máxima a altas temperaturas	550 °C
Altura	15,9 mm
Ø	25 mm
Fuerza de sujeción nominal	34 N
Material núcleo del imán	AlNiCo
Tipo de producto	Imán de botón

