

Garant**Fresa de desbaste HSS-Co8, Sin revestimiento, Ø k12 DC: 40mm****Datos de pedido**

Número de pedido	192600 40
GTIN	4045197107176
Clase de artículo	11W

Descripción**Ejecución:**

Con perfil de labio destalonado por muela. Los amplios labios dentados se pueden rectificar de nuevo sin variación del perfil.

Hasta tam. 20, geometría de corte frontal para inmersión.

Descripción técnica

Número de dientes Z	6
Avance f_z para fresado de ranuras en acero $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,031 mm
Ø de corte D_c	40 mm
Anchura del chaflán angular con 45°	0,5 mm
Ø de mango D_s	32 mm
Longitud total L	155 mm
Longitud de filo L_c	63 mm
Dirección de aproximación	Horizontal e inclinado
Mango	DIN 1835 B con h6
Tolerancia Ø nominal	k12
Ángulo de hélice	30 grados
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Recubrimiento	Sin revestimiento

Material de corte	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Perfil de fresado	NR
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	83 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	30 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	25 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	25 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	12 m/min	P
GG(G)	adecuado con restricciones	23 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		