

## Imán de agarre plano con rosca interior, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 8mm



### Datos de pedido

Número de pedido	085922 8
GTIN	2050000964947
Clase de artículo	08Q

### Descripción

#### Ejecución:

- Resistente a temperaturas de máx. 200 °C.
- Superficie galvanizado, núcleo del imán de samario y cobalto (SmCo<sub>5</sub>).
- Sistema magnético plano apantallado con una fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor de amarre de ferrita dura.

#### Aplicación:

Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.

#### Nota:

Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.

### Descripción técnica

Peso	3,6 g
Material superficie	galvanizado
Fuerza de sujeción nominal	11 N
Ø	8 mm
Altura	4,5 mm
Rosca	M3 mm
Altura con rosca	11,5 mm
Casquillo roscado	sí

resistencia máxima a altas temperaturas	200 °C
Material núcleo del imán	SmCo <sub>5</sub>
Tipo de producto	Imán de amarre plano

---

## Accesorios

Juego de ganchos roscados con rosca exterior10 piezas Rosca M3	085921 M3
---	-----------