

HOLEX**Imán cilíndrico con placa protectora, AlNiCo, Ø: 17mm****Datos de pedido**

Número de pedido	085940 17
GTIN	4045197372734
Clase de artículo	02A

Descripción**Ejecución:**

- Sin perjuicios para el imán en el mecanizado de la envoltura de acero.
- Fuerza magnética dirigida hacia abajo por incorporación en anillo de aluminio.
- Rosca de fijación en la superficie del imán.
- Material de imán resistente a temperaturas hasta máx. 220 °C.

Aplicación:

Instalación en dispositivos, para la sujeción o elevación.

Descripción técnica

Roscas de fijación en la cabeza del imán	M6 mm
Fuerza de sujeción nominal	26,5 N
Material superficie	Acero
resistencia máxima a altas temperaturas	220 °C
Ø	17 mm
Altura	16 mm

Material núcleo del imán	AlNiCo
Tipo de producto	Imán cilíndrico