



## Tubo flexible con espiral de nailon 1/4 pulgada con acoplamiento, Longitud utilizable de la manguera: 2,5 m



### Datos de pedido

Número de pedido	080100 2,5
GTIN	4047322129138
Clase de artículo	08A

### Descripción

#### Ejecución:

Manguera de nailon que ofrece una **gran fuerza de recuperación** y **unas pérdidas de presión reducidas**.

#### Suministro:

Incluye 1 unidad de acoplamiento rápido y boquilla portatubos.

Ø exterior manguera: 8 mm

Ø interior manguera: 6 mm

### Descripción técnica

Ø interior manguera	6 mm
Color	azul
Conexión boquilla insertable	1/4 pul
Material	Tubo flexible con espiral de nailon
Longitud utilizable de la manguera	2,5 m
Ø exterior manguera	8 mm

