

Imán de agarre plano con rosca interior, Neodimio, Ø: 16mm



Datos de pedido

Número de pedido	085924 16
GTIN	2050001737755
Clase de artículo	08Q

Descripción

Ejecución:

- Resistente a temperaturas de máx. 80 °C.
- Superficie galvanizado, núcleo del imán de neodimio.
- Sistema magnético plano apantallado con una fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor de amarre de ferrita dura.

Aplicación:

Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.

Nota:

Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.

Descripción técnica

Altura con rosca	11,5 mm
Rosca	M4 mm
resistencia máxima a altas temperaturas	80 °C
Altura	4,5 mm
Material superficie	galvanizado
Peso	13,2 g
Fuerza de sujeción nominal	95 N
Casquillo roscado	sí

∅	16 mm
Material núcleo del imán	Neodimio
Tipo de producto	Imán de amarre plano

Accesorios

Juego de ganchos roscados con rosca exterior10 piezas Rosca M4	085921 M4
---	-----------