



## Destornillador acodado con batería, Tipo: CLBA083



### Datos de pedido

Número de pedido	071142 CLBA083
GTIN	697099651482
Clase de artículo	03S

### Descripción

#### Ejecución:

Las herramientas de montaje inalámbricas Cleco® CellClutch™ son inteligentes, pero fáciles de aplicar, y llevan la programación en la línea de montaje con función de recuento clásica. Precisión de repetición y exactitud con un valor CMK > 1.67 (con una tolerancia de  $\pm 10\%$  en coincidencia con ISO 5393).

- **Fácilmente programable: Programe el número de revoluciones y los procesos de atornillado de varios niveles para evitar errores y mejorar la productividad.**
- **Acoplamiento Cleco probado: Proporciona fiabilidad y gran durabilidad en la línea de producción.**
- **Luz de estado del operador: Indicación de color para atornillado y estado de recuento por lotes.**
- **Luz LED multicolor: Luz de trabajo para mensaje adicional del usuario "OK/NOK" con iluminación simultánea de su pieza de trabajo.**
- **Estrategias de atornillado programables: Elimine los daños en la rosca y los errores en el atornillado con números de revoluciones y estrategias programables.**
- **Plataforma con pilas uniforme.**

#### Suministro:

Sin baterías ni cargador.

#### Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados con el n.º 073827 tam. MB18; 073816 tam. MB18, así como con el n.º 073840. Para ajustar el par de giro se necesita un ajuste previo, que lo encontrará a partir del n.º 654381.

## Descripción técnica

Altura	76 mm
Intervalo de revoluciones	92 - 915 min <sup>-1</sup>
Cantidad de baterías contenidas	0
Portaherramientas perfil de accionamiento	Cuadrado
Longitud	452,4 mm
Portaherramientas dimensiones	3/8 pul
Tensión de batería	18 V
Suministro de energía	a batería
Capacidad de la batería	3 Ah
Intervalo de par	2,2 - 8 Nm
Peso sin batería	1,46 kg
Tipo de producto	Atornillador