




Juego de llaves acodadas de 6 caras, largas con recubrimiento de polvo, Número de destornilladores: 12Z



Datos de pedido

Número de pedido	627143 12Z
GTIN	7610733249404
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado, cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°. Superficie niquelada, cromada y con **recubrimiento de polvo**. Cantos ligeramente rotos. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.

Ventaja:

Localización rápida del destornillador adecuado gracias a la codificación de color llamativa.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza hexagonal (pulgadas).

Suministro:

1 destornillador acodado de cada tamaño:

- **1/20; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16 pulgada.**
- **en un práctico soporte de plástico.**

Descripción técnica

Medidas anchos de llave	anglosajona
Número de destornilladores	12
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Superficie	niquelado, con recubrimiento de polvo

Codificación de colores	sí
Cabeza esférica en el brazo largo	sí
Tipo de producto	Destornilladores