

**uvex****Zapato abotinado negro/amarillo uvex 1, S2, Número de zapato UE: 37**

## Datos de pedido

Número de pedido	092115 37
GTIN	4031101534633
Clase de artículo	04V

## Descripción

### Ejecución:

Zapato de seguridad deportivo, especialmente ligero y flexible. Apropiado para alérgicos al cromo. Amplitud 11.

- **Material exterior aterciopelado.**
- **Material del forro Distance-Mesh.**
- **Cubierta para los dedos de los pies 100 % exenta de metal uvex xenova®.**
- **Suela de PU con insertos de TPU, con propiedades de amortiguación excepcionales.**
- **Construcción de la caña prácticamente sin costuras para evitar puntos de presión.**
- **Aislamiento contra descarga electrostática ESD.**

Zapato de seguridad con cordones elásticos y bloqueo rápido.

### Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

propiedad electrostática: EGB/ESD

Clase de protección: S2

Material cubierta protectora dedos del pie: Composite

Norma: Suministro de insertos con homologación de tipo según DGUV regla 191

## Descripción técnica

Plantilla extraíble	sí
Material cubierta protectora dedos del pie	Composite

Absorción de energía en el talón	sí
Antideslizante	sí
Color	negro/amarillo
Norma	Suministro de insertos con homologación de tipo según DGUV regla 191
Suela perfilada	sí
Material de cubierta	Microaterciopelado de alta tecnología hidrofugado
Clase de protección	S2
Número de zapato UE	37
Material suela	PU
antiestático	sí
Material forro interior	Material del forro Distance Mesh
Tipo zapato	Zapato abotinado
Suela resistente al aceite y a la gasolina	sí
Serie	uvex 1
Sexo	Caballero
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Zapato abotinado de seguridad