

**Imán fuerte con placa protectora, AlNiCo, Altura total: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	085934 20
GTIN	4045197372543
Clase de artículo	02A

**Descripción****Ejecución:**

- Potente imán en forma de puente.
- Con taladro para la fijación del imán. (Tamaño 35 y 41 con 2 taladros).
- Material de imán resistente a temperaturas de máx. 550 °C.

**Aplicación:**

Para sujetar, levantar o clasificar piezas de hierro pequeñas o para el montaje en relés eléctricos, instrumentos de medición, etc.

**Descripción técnica**

Altura total	20 mm
resistencia máxima a altas temperaturas	550 °C
Fuerza de sujeción nominal	45 N
Polo único profundidad	8 mm
Polo único anchura	20 mm
Material núcleo del imán	AlNiCo
Tipo de producto	Imán fuerte

