

## Imán de agarre plano con rosca interior, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 10mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 085922 10     |
| GTIN              | 2050000964954 |
| Clase de artículo | 08Q           |

### Descripción

#### Ejecución:

- Resistente a temperaturas de máx. 200 °C.
- Superficie galvanizado, núcleo del imán de samario y cobalto (SmCo<sub>5</sub>).
- Sistema magnético plano apantallado con una fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor de amarre de ferrita dura.

#### Aplicación:

Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.

#### Nota:

Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.

### Descripción técnica

|   |         |
|---|---------|
| Altura                                  | 4,5 mm  |
| Fuerza de sujeción nominal              | 20 N    |
| resistencia máxima a altas temperaturas | 200 °C  |
| Casquillo roscado                       | sí      |
| Peso                                    | 4,5 g   |
| Ø                                       | 10 mm   |
| Rosca                                   | M3 mm   |
| Altura con rosca                        | 11,5 mm |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Material superficie      | galvanizado          |
| Material núcleo del imán | SmCo <sub>5</sub>    |
| Tipo de producto         | Imán de amarre plano |

---

## Accesorios

|   |           |
|---|-----------|
| Juego de ganchos roscados con rosca exterior10 piezas<br>Rosca M3 | 085921 M3 |
|---|-----------|