

**HOLEX****Imán de botón con placa protectora, AlNiCo, Ø: 32mm****Datos de pedido**

Número de pedido	085946 32
GTIN	4045197608604
Clase de artículo	02A

**Descripción****Ejecución:**

- Imán redondo con superficie de adhesión dividida y taladro.
- Material de imán resistente a temperaturas hasta máx. 550 °C.

**Aplicación:**

- Instalación en aparatos de medición con aguja.
- Fijación de objetos metálicos pequeños.

**Descripción técnica**

Ø	32 mm
Fuerza de sujeción nominal	48 N
Ø perforación de fijación	7,1 mm
Altura	25,4 mm
resistencia máxima a altas temperaturas	550 °C
Material núcleo del imán	AlNiCo
Tipo de producto	Imán de botón

