

**Re-Bo****Hoja de sierra circular de metal, Ø×grosor: 68X1,6Gmm****Datos de pedido**

Número de pedido	178860 68X1,6G
GTIN	4045197245618
Clase de artículo	17B

**Descripción****Ejecución:****Producto alemán de primera calidad**, con rectificado, hueco especial y dentado de precisión.**Idóneo para:****GF y AXX AiR.****Descripción técnica**

Ø	68 mm
Ø de perforación	16 mm
Espesor	1,6 mm
Número de dientes Z	44
Material de corte	HSS E
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Hoja de sierra circular

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	800 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	600 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	37 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	22 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	20 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	11 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	15 m/min	S
GG(G)	adecuado	27 m/min	K
CuZn	adecuado	400 m/min	N
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		
Aire	adecuado con restricciones		