

**TRICOFLEX****Manguera de agua amarilla, PVC, Longitud 50 m, Ø interior manguera: 19****Datos de pedido**

Número de pedido	080047 19
GTIN	3291671942554
Clase de artículo	08A

**Descripción****Ejecución:**

Manguera de agua de alta calidad, resistente a torsión, en amarillo. Longitud 50 m.

Presión de servicio máx.: 6 bar

Ø exterior manguera: 21,4 mm

**Descripción técnica**

Presión de prueba	20 bar
Ø exterior manguera	21,4 mm
Color	amarillo
Material	PVC blando
Presión de servicio máx.	6 bar
Longitud de manguera	50 m
Ø interior manguera	19 mm
Atributo del nombre de producto	Longitud 50 m
Tipo de producto	Tubo

