

TRICOFLEX**Manguera de agua amarilla, PVC, Longitud 50 m, Ø interior manguera: 13****Datos de pedido**

Número de pedido	080047 13
GTIN	3291671163782
Clase de artículo	08A

Descripción**Ejecución:**

Manguera de agua de alta calidad, resistente a torsión, en amarillo. Longitud 50 m.

Presión de servicio máx.: 8 bar

Ø exterior manguera: 15,25 mm

Descripción técnica

Color	amarillo
Ø exterior manguera	15,25 mm
Material	PVC blando
Presión de servicio máx.	8 bar
Longitud de manguera	50 m
Ø interior manguera	13 mm
Presión de prueba	20 bar
Atributo del nombre de producto	Longitud 50 m
Tipo de producto	Tubo

