

TRICOFLEX**Manguera de agua amarilla, PVC, Longitud 50 m, Ø interior manguera: 25****Datos de pedido**

Número de pedido	080047 25
GTIN	3291671942714
Clase de artículo	08A

Descripción**Ejecución:**

Manguera de agua de alta calidad, resistente a torsión, en amarillo. Longitud 50 m.

Presión de servicio máx.: 6 bar

Ø exterior manguera: 28 mm

Descripción técnica

Ø interior manguera	25 mm
Material	PVC blando
Presión de prueba	16 bar
Color	amarillo
Presión de servicio máx.	6 bar
Longitud de manguera	50 m
Ø exterior manguera	28 mm
Atributo del nombre de producto	Longitud 50 m
Tipo de producto	Tubo

