

Sistema magnético de barra con medida de ajuste, AlNiCo, Ø: 40mm



Datos de pedido

Número de pedido	085925 40
GTIN	2050000965142
Clase de artículo	08Q

Descripción

Ejecución:

- Sistema magnético apantallado con núcleo de imán de AlNiCo.
- Tolerancia de ajuste al Ø exterior h6.
- Resistente a temperaturas de máx. 220 °C.

Aplicación:

Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.

Descripción técnica

Fuerza de sujeción nominal	200 N
Material superficie	galvanizado
Altura	45 mm
resistencia máxima a altas temperaturas	220 °C
Medida máxima acortamiento lado posterior	5 mm
Ø	40 mm
Material núcleo del imán	AlNiCo
Tipo de producto	Imán de amarre de barra

