

Mitutoyo

Juego de instrumentos de medición de precisión para interiores con reloj comparador, Capacidad de medición: 18-150mm



Datos de pedido

Número de pedido	435207 18-150
GTIN	4946368855523
Clase de artículo	44A

Descripción

Ejecución:

Instrumento de medición de interiores autocentrante con asiento de tres puntos. Soporte del instrumento y reloj comparador cromados en mate. Reloj comparador protegido contra golpes gracias a la carcasa de plástico. Soporte del instrumento con la temperatura estabilizada mediante protector de la mano. Gracias a los pernos de medición intercambiables de distintas longitudes y a los anillos intermedios, el instrumento de medición se ajusta al \varnothing del taladro. Perno de medición con bola palpadora de MD.

Aplicación:

Instrumento de medición por comparación para el control de perforaciones en cuanto a exactitud de \varnothing , cilindricidad y concentricidad.

Suministro:

Incluye reloj comparador n.º 432051 tam. 10/58 con lectura de 1/100 mm.
3 instrumentos de medición de interiores n.º 435203, adicionalmente con pernos de medición, prolongaciones y discos de medición.

Descripción técnica

Cantidad de instrumentos de medición de precisión	3
Número de pernos de medición	26
Capacidad de medición	18 - 150 mm

Número de discos de medición	4
Profundidad de medición	100 - 150 mm
Precisión de repetición sin reloj comparador	0,5 µm
Norma	Norma de fábrica
Embalaje	caja estable
Calibración	S9
Calibración	C1
Tipo de producto	Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Servicios

CalibraciónReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 10 mm	023000 10
CalibraciónJuego de verificadores de interiores de precisión Capacidad de medición 18-150 mm	020580 18-150
Calibración DAkKSReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 12,5 mm	023010 12,5

Accesorios

Anillo distanciador Ø interior 6,3 mm Anchura de anillo 2 mm	435230 2
Anillo distanciador Ø interior 5,3 mm Anchura de anillo 1 mm	435220 1
Prolongación (50 mm)	435210
Anillo distanciador Ø interior 6,3 mm Anchura de anillo 1 mm	435230 1
Anillo distanciador Ø interior 5,3 mm Anchura de anillo 0,5 mm	435220 0,5
Anillo distanciador Ø interior 6,3 mm Anchura de anillo 0,5 mm	435230 0,5
Anillo distanciador Ø interior 6,3 mm Anchura de anillo 3 mm	435230 3

Verificador de interiores de precisión con reloj comparador Capacidad de medición 18-35 mm	435203 18-35
Verificador de interiores de precisión con reloj comparador Capacidad de medición 35-60 mm	435203 35-60
Verificador de interiores de precisión con reloj comparador Capacidad de medición 50-150 mm	435203 50-150