

Garant**Panel de recambio VG Basic, Tamaño de pantalla: 10pul****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 355012 10 |
| GTIN | 4062406755447 |
| Clase de artículo | 31E |

Descripción**Ejecución:**

- Pantalla táctil de 10 pulgadas.
- Sistema operativo Windows 10.
- VGBasic software de medición
- Conexión USB para USB-HUB.

Idóneo para:

N.º 355010 VGBASIC.

Suministro:

Chapa frontal y brida de fijación.

Descripción técnica

| | |
|---------------------|------------|
| Altura | 90 mm |
| Longitud | 280 mm |
| Anchura | 180 mm |
| Tensión de conexión | 12 V |
| Ø de pantalla | 10 pul |
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |

Tipo de producto

Indicador digital