

Imán de agarre plano con rosca interior, Neodimio, Ø: 25mm



Datos de pedido

Número de pedido	085924 25
GTIN	2050001737779
Clase de artículo	08Q

Descripción

Ejecución:

- Resistente a temperaturas de máx. 80 °C.
- Superficie galvanizado, núcleo del imán de neodimio.
- Sistema magnético plano apantallado con una fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor de amarre de ferrita dura.

Aplicación:

Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.

Nota:

Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.

Descripción técnica

Altura con rosca	14 mm
Fuerza de sujeción nominal	200 N
Altura	7 mm
Rosca	M4 mm
Ø	25 mm
Peso	34 g
resistencia máxima a altas temperaturas	80 °C
Casquillo roscado	sí

Material superficie	galvanizado
Material núcleo del imán	Neodimio
Tipo de producto	Imán de amarre plano

Accesorios

Juego de ganchos roscados con rosca exterior10 piezas Rosca M4	085921 M4
-------------------------------------------------------------------	-----------