

## Sistema magnético de barra con medida de ajuste, AlNiCo, Ø: 50mm



### Datos de pedido

Número de pedido	085925 50
GTIN	2050000964848
Clase de artículo	08Q

### Descripción

#### Ejecución:

- Sistema magnético apantallado con núcleo de imán de AlNiCo.
- Tolerancia de ajuste al Ø exterior h6.
- Resistente a temperaturas de máx. 220 °C.

#### Aplicación:

Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.

### Descripción técnica

Material superficie	galvanizado
Medida máxima acortamiento lado posterior	2 mm
Fuerza de sujeción nominal	350 N
Ø	50 mm
resistencia máxima a altas temperaturas	220 °C
Altura	50 mm
Material núcleo del imán	AlNiCo
Tipo de producto	Imán de amarre de barra

