

**HOLEX****Imán cilíndrico plano con placa protectora, AlNiCo, Ø: 19mm****Datos de pedido**

Número de pedido	085944 19
GTIN	4045197372819
Clase de artículo	02A

**Descripción****Ejecución:**

- **Imán plano, incorporado en envoltura de acero para la protección.**
- **Fijación del imán desde abajo a través del taladro con avellanado.**
- **Material de imán resistente a temperaturas hasta máx. 550 °C (tam. 19 hasta 100 °C).**

**Aplicación:**

Construcción de dispositivos.

**Descripción técnica**

Material superficie	Acero
Altura	7,5 mm
resistencia máxima a altas temperaturas	100 °C
Ø perforación de fijación	4,5 mm
Fuerza de sujeción nominal	30 N
Ø	19 mm
Material núcleo del imán	AlNiCo
Tipo de producto	Imán cilíndrico

