



Ángulo magnético regulable, Ferrita, Tipo: 952



Datos de pedido

Número de pedido	085950 952
GTIN	2050000965449
Clase de artículo	08Q

Descripción

Ejecución:

Mordaza **regulable de 25° a 280°**. Los ángulos principales de 90°, 60°, 45° y 30° están marcados para una referencia rápida.

Aplicación:

Para la sujeción exacta de placas y tubos de hierro durante trabajos de soldadura y montaje.

Descripción técnica

Peso	0,49 kg
Longitud	195 mm
Fuerza de sujeción nominal	200 N
Margen de ajuste angular	25 - 280 grados
Anchura	11 mm
Tipo	952
Altura	200 mm
Material núcleo del imán	Ferrita
Tipo de producto	Imán angular