

**HOLEX****Imán cilíndrico plano con placa protectora, AlNiCo, Ø: 29mm****Datos de pedido**

Número de pedido	085944 29
GTIN	4045197372833
Clase de artículo	02A

**Descripción****Ejecución:**

- **Imán plano, incorporado en envoltura de acero para la protección.**
- **Fijación del imán desde abajo a través del taladro con avellanado.**
- **Material de imán resistente a temperaturas hasta máx. 550 °C (tam. 19 hasta 100 °C).**

**Aplicación:**

Construcción de dispositivos.

**Descripción técnica**

Altura	8,7 mm
Ø	28,5 mm
Material superficie	Acero
Ø perforación de fijación	5,2 mm
Fuerza de sujeción nominal	50 N
Material núcleo del imán	AlNiCo
Tipo de producto	Imán cilíndrico

