

**uvex****Zapato abotinado negro/amarillo uvex 1, S2, Número de zapato UE: 47**

## Datos de pedido

Número de pedido	092115 47
GTIN	4031101534732
Clase de artículo	04V

## Descripción

### Ejecución:

Zapato de seguridad deportivo, especialmente ligero y flexible. Apropriado para alérgicos al cromo. Amplitud 11.

- **Material exterior aterciopelado.**
- **Material del forro Distance-Mesh.**
- **Cubierta para los dedos de los pies 100 % exenta de metal uvex xenova®.**
- **Suela de PU con insertos de TPU, con propiedades de amortiguación excepcionales.**
- **Construcción de la caña prácticamente sin costuras para evitar puntos de presión.**
- **Aislamiento contra descarga electrostática ESD.**

Zapato de seguridad con cordones elásticos y bloqueo rápido.

### Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

propiedad electrostática: EGB/ESD

Clase de protección: S2

Material cubierta protectora dedos del pie: Composite

Norma: Suministro de insertos con homologación de tipo según DGUV regla 191

## Descripción técnica

Suela perfilada	sí
Clase de protección	S2

Material de cubierta	Microaterciopelado de alta tecnología hidrofugado
Absorción de energía en el talón	sí
Número de zapato UE	47
Tipo zapato	Zapato abotinado
Antideslizante	sí
Plantilla extraíble	sí
Material cubierta protectora dedos del pie	Composite
Material forro interior	Material del forro Distance Mesh
Norma	Suministro de insertos con homologación de tipo según DGUV regla 191
Color	negro/amarillo
Material suela	PU
Suela resistente al aceite y a la gasolina	sí
antiestático	sí
Serie	uvex 1
Sexo	Caballero
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Zapato abotinado de seguridad