

**Garant**
**Fresa frontal cilíndrica de desbaste NR, TiN, Ø×ancho js16: 80X45 mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	182220 80X45
GTIN	4045197096821
Clase de artículo	11U

**Descripción**
**Ejecución:**
**Perfil destalonado.**
**Fresa de desbastar** con perfil de labio redondo.

**Nota:**
 $f_z$  para  $a_e = 0,5 - 1 \times D$ .

 $\varnothing$  de perforación H7: 27 mm

Número de dientes Z: 8

Avance  $f_z$  para contornear en acero  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,07 mm

**Descripción técnica**

$\varnothing$ de perforación H7	27 mm
Número de dientes Z	8
$\varnothing$ de corte $D_c$	80 mm
Avance $f_z$ para contornear en acero $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Ejecuciones de mangos	con perforación
Altura total	45 mm

Recubrimiento	TiN
Material de corte	HSS Co 5
Norma	DIN 1880 T1
Perfil de fresado	NR
Tolerancia Ø nominal	js16
Alojamiento fresa frontal cilíndrica	con ranura de ajuste
Ángulo de hélice	27 grados
Dirección de aproximación	Horizontal e inclinado
Refrigeración interior	no
Ángulo del chaflán angular	90 grados
anillo de color	sin
Tipo de producto	Fresa cilíndrica