

Garant
Fresa frontal cilíndrica de desbaste NR, TiN, Øxancho js16: 100X50 mm

Datos de pedido

Número de pedido	182220 100X50
GTIN	4045197096838
Clase de artículo	11U

Descripción
Ejecución:
Perfil destalonado.
Fresa de desbastar con perfil de labio redondo.

Nota:
 f_z para $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

 \varnothing de perforación H7: 32 mm

Número de dientes Z: 10

Avance f_z para contornear en acero $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,07 mm

Descripción técnica

Número de dientes Z	10
\varnothing de corte D_c	100 mm
\varnothing de perforación H7	32 mm
Avance f_z para contornear en acero $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Ejecuciones de mangos	con perforación
Altura total	50 mm

Recubrimiento	TiN
Material de corte	HSS Co 5
Norma	DIN 1880 T1
Perfil de fresado	NR
Tolerancia Ø nominal	js16
Alojamiento fresa frontal cilíndrica	con ranura de ajuste
Ángulo de hélice	27 grados
Dirección de aproximación	Horizontal e inclinado
Refrigeración interior	no
Ángulo del chaflán angular	90 grados
anillo de color	sin
Tipo de producto	Fresa cilíndrica