



Giramachos, ajustable reforzado, Tipo: 4



Datos de pedido

Número de pedido	148150 4
GTIN	4045197814906
Clase de artículo	12L

Descripción

Ejecución:

Con mordazas de sujeción templadas y mangos de acero. Una empuñadura de acero desmontable para el uso en espacios reducidos.

Modelo reforzado. Todas las dimensiones **con carcasa de acero forjada de alta calidad y mangos de acero macizo.**

Norma: DIN 1814

Abertura de sujeción □: 5,5 - 16 mm

Para machos de roscado manual DIN 352: M9 – M27

Para Ø de escariadores de mano DIN 206: 7 - 20 mm

Longitud total: 470 mm

Descripción técnica

Para Ø de escariadores de mano DIN 206	7 - 20 mm
Longitud total	470 mm
Para machos de roscado manual DIN 352	M9 – M27
Abertura de sujeción □	5,5 - 16 mm
Norma	DIN 1814
Tipo de producto	Giramachos