



Giramachos, ajustable reforzado, Tipo: 3



Datos de pedido

Número de pedido	148150 3
GTIN	4045197814890
Clase de artículo	12L

Descripción

Ejecución:

Con mordazas de sujeción templadas y mangos de acero. Una empuñadura de acero desmontable para el uso en espacios reducidos.

Modelo reforzado. Todas las dimensiones **con carcasa de acero forjada de alta calidad y mangos de acero macizo.**

Norma: DIN 1814

Abertura de sujeción □: 4,9 - 12 mm

Para machos de roscado manual DIN 352: M5 – M20

Para Ø de escariadores de mano DIN 206: 6,5 - 15 mm

Longitud total: 385 mm

Descripción técnica

Longitud total	385 mm
Para machos de roscado manual DIN 352	M5 – M20
Para Ø de escariadores de mano DIN 206	6,5 - 15 mm
Abertura de sujeción □	4,9 - 12 mm
Norma	DIN 1814
Tipo de producto	Giramachos