



Giramachos, ajustable reforzado, Tipo: 1.1/2



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 148150 1.1/2 |
| GTIN | 4045197814876 |
| Clase de artículo | 12L |

Descripción

Ejecución:

Con mordazas de sujeción templadas y mangos de acero. Una empuñadura de acero desmontable para el uso en espacios reducidos.

Modelo reforzado. Todas las dimensiones **con carcasa de acero forjada de alta calidad y mangos de acero macizo.**

Norma: DIN 1814

Abertura de sujeción □: 2 - 8 mm

Para machos de roscado manual DIN 352: M1 – M12

Para Ø de escariadores de mano DIN 206: 2,5 - 9,5 mm

Longitud total: 200 mm

Descripción técnica

| | |
|--|--------------|
| Longitud total | 200 mm |
| Abertura de sujeción □ | 2 - 8 mm |
| Para machos de roscado manual DIN 352 | M1 – M12 |
| Para Ø de escariadores de mano DIN 206 | 2,5 - 9,5 mm |
| Norma | DIN 1814 |
| Tipo de producto | Giramachos |