



Giramachos, ajustable reforzado, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	148150 1
GTIN	4045197814869
Clase de artículo	12L

Descripción

Ejecución:

Con mordazas de sujeción templadas y mangos de acero. Una empuñadura de acero desmontable para el uso en espacios reducidos.

Modelo reforzado. Todas las dimensiones **con carcasa de acero forjada de alta calidad y mangos de acero macizo.**

Norma: DIN 1814

Abertura de sujeción □: 2 - 6,3 mm

Para machos de roscado manual DIN 352: M1 – M10

Para Ø de escariadores de mano DIN 206: 2,5 - 7,5 mm

Longitud total: 175 mm

Descripción técnica

Para machos de roscado manual DIN 352	M1 – M10
Abertura de sujeción □	2 - 6,3 mm
Longitud total	175 mm
Para Ø de escariadores de mano DIN 206	2,5 - 7,5 mm
Norma	DIN 1814
Tipo de producto	Giramachos