



Cinta métrica enrollable twoCOMP Lectura en pulgadas, Longitud de cinta: 312pul



Datos de pedido

Número de pedido	462220 312
GTIN	4007368113201
Clase de artículo	46M

Descripción

Ejecución:

Cinta métrica de bolsillo con **lectura en pulgadas**. División pulgadas / pulgadas (cantos superiores e inferiores).

Robusto mecanismo de cinta y práctico clip para cinturón. Carcasa de plástico ABS resistente a los golpes con componente blando de tacto agradable para el manejo seguro. **Con bloqueo de cinta y retorno de cinta automático suave**. Cinta de acero de color blanco mate con impresión negra de pulgadas y de pies de color rojo.

Descripción técnica

Longitud de cinta	8 m
Carcasa longitud	80 mm
Carcasa altura	45 mm
Anchura de cinta	25 mm
Longitud de cinta	312 pul
Carcasa anchura	80 mm
Norma	EG II

Calibración	G1
Tipo de producto	Cinta métrica

Servicios

CalibraciónCinta métrica enrollable Longitud máxima 10/2 m	026240 10/2
--	-------------