



Cinta métrica enrollable twoCOMP Lectura en pulgadas, Longitud de cinta: 396pul



Datos de pedido

Número de pedido	462220 396
GTIN	4007368113225
Clase de artículo	46M

Descripción

Ejecución:

Cinta métrica de bolsillo con **lectura en pulgadas**. División pulgadas / pulgadas (cantos superiores e inferiores).

Robusto mecanismo de cinta y práctico clip para cinturón. Carcasa de plástico ABS resistente a los golpes con componente blando de tacto agradable para el manejo seguro. **Con bloqueo de cinta y retorno de cinta automático suave**. Cinta de acero de color blanco mate con impresión negra de pulgadas y de pies de color rojo.

Descripción técnica

Carcasa altura	45 mm
Carcasa anchura	88 mm
Longitud de cinta	394 pul
Anchura de cinta	30 mm
Longitud de cinta	10 m
Carcasa longitud	88 mm
Norma	EG II

Calibración	G1
Tipo de producto	Cinta métrica

Servicios

CalibraciónCinta métrica enrollable Longitud máxima 10/2 m	026240 10/2
--	-------------