

Garant**Tensor flexible fijo, Tipo: 2****Datos de pedido**

Número de pedido	360060 2
GTIN	4045197816122
Clase de artículo	310

Descripción**Ejecución:**

- **Cuerpo base de acero con cono integrado de acero macizo.**
- **Mecanismo de sujeción mecánico.**
- **Al apretar el tornillo de amarre lateral, el componente es arrastrado axialmente con el perno de sujeción correspondiente a través de 2 chavetas de apriete y sujetado.**
- **Fijación posible a través de bridas de sujeción, tuercas correderas en ranura en T o sistema de sujeción de punto cero mediante pernos de sujeción n.º 360066.**
- **Perforación para sistema de sujeción de punto cero existente.**

La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.

Aplicación:

Posicionamiento sencillo y exacto en la mesa de máquina. Tensado de piezas complejas, p. ej. en la construcción de moldes.

Partes opcionales:

Perno de sujeción n.º 360025 para tam. 120, llave dinamométrica n.º 656050 tam. 60, elemento de altura n.º 360068.

Descripción técnica

Longitud L	144 mm
Par de giro	10 Nm
Anchura B	99 mm
Ø exterior D	80 mm
Altura H	125 mm
Tipo	2
Serie	ZeroClamp
Tipo de producto	Elemento de sujeción

Accesorios

Elemento de altura Tipo 1	360068 1
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 16M8	360025 16M8
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 18M16	360025 18M16
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 18M12	360025 18M12
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 25M10	360025 25M10
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 16M10	360025 16M10
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 12M10	360025 12M10
Llave dinamométrica con carraca reversible Par máximo 60 Nm	656050 60